


- * 光ファイバーにより液面を検出します。
- * 検知液 純水、薬液、飲料水、その他
(不透明の場合はご相談ください)
- * 取付はR1/8ねじ込みのコンパクトサイズ。可動部がありません。
- * 水平および垂直設置が可能です。
- * 出力はオープンコレクタです。(ONまたはOFF)
- * 別置きアンプで入出力します。
- * 連続使用温度 0~55℃

カスタム設計承ります



仕様

- 本体材質 : PFA
- 取付 : R1/8
- 取付向き : 水平または、垂直(下向き)
(対面壁より50mm以上離すこと)
- アンプ : オムロン製 E3X-SD11
- 電源 : DC12V~24V(リップル5%以下)



オムロン製 E3X-SD11